

Čap hriadeľa
EAMB-18-9-8X16-10X12
Číslo dielu: 558035

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	8 s
Upínací priemer 2	10 s
Veľkosť	70
Menovitá dĺžka	16 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.838 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	12 Nm
Hmotnosť výrobku	29 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS