

Čap hriadeľa
EAMB-34-6-25X26-23X27
Číslo dielu: 558037

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	25 s
Upínací priemer 2	23 s
Veľkosť	120
Menovitá dĺžka	26 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	18.2 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	100 Nm
Hmotnosť výrobku	201 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS