


Spojka
EAMC-42-66-11-12
Číslo dielu: 558313

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	11 s
Upínací priemer 2	12 s
Veľkosť	42
Menovitá dĺžka	66 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	45.5 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	166 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS