

Nástrčný prípoj NPQM-D-G38-Q8-P10

Číslo dielu: 558668

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	6 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Menovitý ťahovací moment	9 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	20.1 g
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran SW14 Vnútorný šesťhran SW6
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnenia hadice	NBR