

Nástrčné L-spojenie NPQM-L-Q8-S8-P10

Číslo dielu: 558783

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 6 s |
| Tvar | Tvar L |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 °C...70 °C |
| Hmotnosť výrobku | 20.5 g |
| Pneumatický prípoj 1 | Nástrčné púzdro s priemerom 8 mm |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |