

# Nástrčné T-spojenie NPQM-T-Q8-E-P10

Číslo dielu: 558788

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                            |
| Menovitá šírka                           | 7 s                                                                 |
| Tvar                                     | Tvar T                                                              |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                  |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                           |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Teplota okolia                           | -20 °C...70 °C                                                      |
| Hmotnosť výrobku                         | 28.4 g                                                              |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm                               |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm                               |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál telesa                          | Mosadz, poniklovaná                                                 |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                                 |