

Nástrčné Y-spojenie NPQM-Y-Q8-Q6-P10

Číslo dielu: 558804

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	5.5 s
Tvar	Tvar Y
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	52.6 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnenia hadice	NBR