

# Nástrčné púzdro NPQM-D-S10-E-P10

Číslo dielu: 558814

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                            |
| Menovitá šírka                           | 8 s                                                                 |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                          |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Teplota okolia                           | -20 °C...70 °C                                                      |
| Hmotnosť výrobku                         | 11 g                                                                |
| Pneumatický prípoj 1                     | Nástrčné púzdro QS-10                                               |
| Pneumatický prípoj 2                     | Nástrčné púzdro QS-10                                               |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál telesa                          | Mosadz, poniklovaná                                                 |