

Nástrčné púzdro NPQM-D-S12-E-P10

Číslo dielu: 558815

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	10 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	14 g
Pneumatický prípoj 1	Nástrčné púzdro QS-12
Pneumatický prípoj 2	Nástrčné púzdro QS-12
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná