


Teleso spojky
EAMK-A-D32-35A-40A
Číslo dielu: 560280

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	115 g
Kód rozhrania akčného člena	D32C
Kód rozhrania pre teleso spojky	40A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS