

Analógový modul CPX-4AE-P-B2

Číslo dielu: 560361

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreťazenia) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Hmotnosť výrobku	115 g
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA PC
Pneumatický prípoj	QS-4
LED displeje	1 centrálna diagnostika
Diagnostika	Porušenie hraničnej hodnoty na kanál Chyba v parametrizácii Limit snímača na kanál
Parametrizácia	Diagnostické oneskorenie na kanál Hysteréza na modul Merná jednotka Vyhľadanie nameranej hodnoty na kanál Diagnostika monitorovania medznej hodnoty na kanál Diagnostika limitu snímača na kanál Meranie relatívneho/diferenciálneho tlaku
Interný čas cyklu	5 ms
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Typ. 50 mA
Počet vstupov	4
Merané hodnoty	4x relatívny tlak/2x diferenciálny tlak

Charakteristický znak	Hodnota
Zobraziteľná jednotka(y)	kPa mbar psi
Dátový formát	15 bit + znamienko Binárne zobrazenie v mbar, kPa, psi
Konečná hodnota rozsahu merania tlaku	1 bar
Rozsah merania tlaku, počiatočná hodnota	-1 bar