

# Prípojacie vedenie VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

Číslo dielu: 560418

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hmotnosť výrobku                            | 2290 g                                     |
| Elektrický prípoj                           | Kábel so zástrčkou                         |
| Dĺžka kábla                                 | 10 m                                       |
| Vlastnosť vedenia                           | Štandard                                   |
| Min. polomer ohybu kábla                    | 122 s                                      |
| Priemer kábla                               | 10.2 s                                     |
| Štruktúra kábla                             | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>                  |
| Druh krytia                                 | IP67<br>podľa IEC 60529                    |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...80 °C                              |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EÚ RoHS                     |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa predpisov UK RoHS                    |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                             |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla                       | PVC                                        |