

Prípojovacie vedenie VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Číslo dielu: 560420

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	1195 g
Elektrický prípoj	Kábel so zástrčkou
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Min. polomer ohybu kábla	122 s
Priemer kábla	10.2 s
Štruktúra kábla	25 x 0,34 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC