

Kryt
VMPAL-KM-SD25-IP67-0
Číslo dielu: 560428

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	100 g
Elektrický prípoj	zmontovateľný
Prípustný priemer kábla	5 s...13 s
Prierez prípoja	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii