

# Platňa regulátora VABF-S4-1-R4C2-C-10E

Číslo dielu: 560768

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konštrukčná šírka                       | 26 s                                                         |
| Založené na norme                       | ISO 15407-2                                                  |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                    |
| Funkcia regulátora                      | Výstupný tlak konštantný<br>so sekundárnym odvetraním        |
| Doplňkový manometer                     | možné                                                        |
| Prevádzkový tlak                        | 1 MPa<br>10 bar                                              |
| Rozsah regulácie tlaku                  | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi |
| Vstupný tlak 1                          | 0.5 bar...10 bar                                             |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | smernica EÚ k nízkemu napätiu                                |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá          |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii                  |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Druh krytia                             | IP65<br>NEMA 4                                               |
| Riadiace médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Teplota okolia                          | -5 °C...50 °C                                                |
| Hmotnosť výrobku                        | 735 g                                                        |
| Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby   | na doske zrežazenia<br>na dosku pre samostatné pripojenie    |
| Prípoj manometra                        | s prídržnou svorkou                                          |
| Materiál obslužných dielov              | PA                                                           |
| Materiál telesa regulátora              | Hliníkový tlakový odliatok                                   |