


Koncová doska VABE-S6-2R-N34

Číslo dielu: 560838

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	ISO 5599-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Typ terminálu	44
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	336 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 1	3/4 NPT
Pneumatický prípoj 3	3/4 NPT
Pneumatický prípoj 5	3/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odlíatok