

Doska zreťazenia VABV-S2-2S-G12-T1

Číslo dielu: 560842

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	59 s
Typ terminálu	44
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	610 g
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pneumatický prípoj 4	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dosky	Hliníkový tlakový odliatok