



# Koncová doska VMPAL-EPL-SD44-IP40

Číslo dielu: 560941

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Šírka                                      | 43 s                                        |
| Dĺžka                                      | 107.3 s                                     |
| Max. počet ventilových pozícií             | 32                                          |
| Konštrukcia ventilového terminálu          | Možnosť miešania veľkostí ventilov          |
| Maximálny počet ventilových cievok         | 32                                          |
| Prevádzkový tlak                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar      |
| Riadiaci tlak                              | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar          |
| Menovité prevádzkové napätie DC            | 24 V                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Druh krytia                                | IP40                                        |
| Pokyny k druhu krytia                      | v zmontovanom stave                         |
| Teplota okolia                             | -5 °C...50 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                           | 190 g                                       |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Multipól                                    |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Zástrčka                                    |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | Sub-D                                       |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 44                                          |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                              |
| Materiál koncovej dosky                    | Hliníkový tlakový odlatok<br>PA-zosílený    |