

Koncová doska VMPAL-EPL-KL33-IP40

Číslo dielu: 560943

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	43 s
Dĺžka	107.3 s
Max. počet ventilových pozícií	32
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Maximálny počet ventilových cievok	32
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP40
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Multipól
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Pružinová svorka
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	33
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok PA-zosílený