


Napájací modul VMPAL-SP-QS12

Číslo dílu: 560952

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	23.2 s
Dĺžka	107.3 s
Integrovaná funkcia	s elektrickým zreťazením
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	50 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál napájacieho modulu	Hliníková tvárna zliatina Zosilnený PA