



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	18.7 s
Dĺžka	107.3 s
Integrovaná funkcia	Plošný tlmič hluku
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dosky	PA