


Elektrické zrežazenie VMPAL-EVAP-20-1

Číslo dielu: 560965

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť ventilu	20 s
Max. počet ventilových pozícií	1
Maximálny počet ventilových cievok	1
Integrovaná funkcia	Farebne kódované priradenie funkcií ventilov
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	14 g
Farba telesa	sivá
Materiál telesa	PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS