

# Pripojovacia doska VMPAL-AP-20-QS3/8"-2-T1

Číslo dielu: 561028

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Šírka                                   | 21.2 s                                                    |
| Dĺžka                                   | 107.3 s                                                   |
| Rozmer rastra                           | 21.2 s                                                    |
| Veľkosť ventilu                         | 20 s                                                      |
| Oddeľovanie tlakových zón               | Kanál 1                                                   |
| Max. počet ventilových pozícií          | 1                                                         |
| Smer prietoku                           | reverzibilný                                              |
| Konštrukcia ventilového terminálu       | Možnosť miešania veľkostí ventilov                        |
| Maximálny počet ventilových cievok      | 2                                                         |
| Prevádzkový tlak                        | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                    |
| Riadiaci tlak                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                        |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii               |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                          | -5 °C...50 °C                                             |
| Hmotnosť výrobku                        | 82.28 g                                                   |
| Pneumatický prípoj 2                    | pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"                     |
| Pneumatický prípoj 4                    | pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"                     |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál pripojovacej dosky             | PA-zosílený                                               |