

Spojka
EAMD-16-15-6.35-8X10
Číslo dielu: 561292

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	6.35 s
Upínací priemer 2	8 s
Veľkosť	16
Menovitá dĺžka	15 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.355 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	1.6 Nm
Hmotnosť výrobku	12.8 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS