


Spojka
EAMD-25-22-6.35-10X12
Číslo dielu: 561293

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	6.35 s
Upínací priemer 2	10 s
Veľkosť	25
Menovitá dĺžka	22 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	3.6 Nm
Hmotnosť výrobku	43.7 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS