

Zástrčka NECU-S-M8G4-HX

Číslo dielu: 562025

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-104 EN 61984
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Trvanlivosť pripojenia	3
Hmotnosť výrobku	7.8 g
Elektrický prípoj	4-pin M8x1 Zástrčka, priama / nožová svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...32 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...32 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Prípustný priemer kábla	2.5 s...5.1 s
Priemer jedného vodiča	0.1 s
Priemer žily	0.9 s...1.6 s
Prierez prípoja	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA Zinkový tlakový odlatok poniklované
Materiál aretácie skrutkou	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnení	FPM PUR
Materiál nástrčných kontaktov	pozlátený
Povolené izolačné púzdro	PP PVC TPE-E