

Zaslepovacia zátka QSPC10

Číslo dielu: 562243

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.4 g
Spôsob upevnenia	Upevňovacia ihla
Pneumatický prípoj 1	Vložka 10 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zaslepovacej zátky	POM
Materiál o-kružka	NBR