



Nástrčné T-spojenie NEDU-M12D4-M12T4-IS

Číslo dielu: 562248

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trvanlivosť pripojenia	100
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Hmotnosť výrobku	25.5 g
Elektrický prípoj	4-pin / 4-pin / 4-pin kódovanie A / kódovanie A / kódovanie A Zásuvka / zásuvka / zástrčka M12x1 / M12x1 / M12x1
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	TPE-U(PU)-zosílený Zinkový tlakový odliatok
Materiál prevlečnej matice	Zosílený PA
Materiál tesnení	FPM
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi pozlátený