

Spojka
EAMC-16-20-3-6
Číslo dielu: 562671

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	3 s
Upínací priemer 2	6 s
Veľkosť	16
Menovitá dĺžka	20 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	0.2 Nm
Hmotnosť výrobku	8 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS