


Terminál CPX-P

Číslo dielu: 562818

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrické ovládanie	Prevádzková zbernica integrované riadenie
Max. počet modulov	10
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP20 IP65
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK proti výbuchom podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 2 (BR) Zóna 2 (UKEX)
Kategória ATEX pre plyn	II 3G
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Orgán, ktorý vydáva certifikát	DNV 15.0193 X
LED displeje	Stav zbernice Stav kanálu Stav modulu Stav systému
Diagnostika	Úložisko diagnostiky Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie modulov
Maximálny rozsah adries, vstupy	64 bajt
Max. množstvo adries výstupov	64 bajt

Charakteristický znak	Hodnota
Parametrizácia	Diagnostická odozva Failsafe-reakcia Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu
Interný čas cyklu	< 1 ms
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 25 %