

Elektromagnetická cievka VACC-S18-35-A1-1

Číslo dielu: 562906

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	24 V DC: 3,5 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	530 g
Elektrický prípoj	Tvar A Zástrčka podľa EN 175301-803
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	PA Oceľ