

# Elektromagnetická cievka VACC-S18-35-A1-1A

Číslo dielu: 562907

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spôsob ovládania                   | elektrický                                |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                 |
| Indikátor spínacej polohy          | nie                                       |
| Doba zopnutia                      | 100%                                      |
| Trieda izolačného materiálu        | H                                         |
| Parametre cievky                   | 24 V AC: 50/60 Hz, výkon 3,5 VA           |
| Prípustné výkyvy napätia           | -15 % / +10 %                             |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou   |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                        |
| Druh krytia                        | IP65                                      |
| Teplota okolia                     | -20 °C...60 °C                            |
| Hmotnosť výrobku                   | 530 g                                     |
| Elektrický prípoj                  | Tvar A<br>Zástrčka<br>podľa EN 175301-803 |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                            |
| Materiál elektromagnetickej cievky | PA<br>Oceľ                                |