


Škrtiaca doska
VABF-S7-F1B1P2-F
 Číslo dielu: 563395

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Napájanie riadiacim vzduchom	externé interný
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	Príruba 1/4 Prípojovací obrazec NAMUR
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Ematalizovaný hliník
Materiál tesnení	NBR