

Pripojovacia doska **VABS-S7-S-G14-VDE1**

Číslo dielu: 563396

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Ematalizovaný hliník