

Manometer PAGN-26-1.6M-P10

Číslo dielu: 563735

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 MPa...1.6 MPa
Menovitá veľkosť manometra	26
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	5
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	Vložka 10 mm
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	PA
Materiál priezoru	PS
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	15 g

Charakteristický znak	Hodnota
Stupnica	Jednoduchá stupnica MPa (vonk.)