

Manometer PAGN-40-1M-P10-CPA

Číslo dielu: 563738

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 MPa...1 MPa
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	40
Povolenie	CPA
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	2,5
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	Vložka 10 mm
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál priezoru	PS
Farba telesa	čierna

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnost výrobku	50 g
Stupnica	Jednoduchá stupnica MPa (vonk.)