


Kábel

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

číslo dielca: 563782

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Elektrická prípojka	Priama zásuvka / priama zásuvka Sub-D / Sub-D 15-pólov / 9-pólov
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Min. polomer ohybu kábla	79 mm
Priemer kábla	6,6 mm
Druh kábla	LIYCY
Káblové usporiadanie	6x0,34 tienený
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	DIN 47100
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Material cable sheath	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Material housing	Plast, pokovovaný Kov
Material electrical contact	pozlátený