


Ventilový terminál VTOC

Číslo dielu: 564056

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 zatvorený monostabilný
Veľkosť ventilu	10 s
Max. normálny menovitý prietok	10 l/min pri 10 mm
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Indikácia stavu signálu	LED
Vhodnosť pre vákuum	nie
Doba príťahu	100 ms
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	55 mA do 100 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	13 mA po 100 ms
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Druh krytia	IP40
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Elektrické ovládanie	I-Port IO-Link® Multipól
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Spôsob ovládania	elektrický
Elektrický vstupno/výstupný systém	áno
Typ terminálu	84

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	24
Konštrukcia ventilového terminálu	Pevný raster