

Nástrčné T-zoskrutkovanie QBTL-1/4-1/2-U

Číslo dielu: 564719

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	0.315 in
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Povrchová úprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Tvar-L, prídavný pozdĺžny nástrčný prípoj
Veľkosť balenia	5
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	8.85 ft lbf
Hmotnosť výrobku	1.59 oz
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran 3/4
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit 1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/2 "
Teplota okolia vo °F	32 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná PBT
Materiál tesnenia závitú	PTFE
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ