

# Nástrčné T-zoskrutkovanie QBTL-3/8-1/2-U

Číslo dielu: 564724

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                       |
| Menovitá šírka                           | 0.394 in                                                       |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | Povrchová úprava                                               |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                      |
| Tvar                                     | Tvar-L, prídavný pozdĺžny nástrčný prípoj                      |
| Veľkosť balenia                          | 5                                                              |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                      |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                             |
| Teplota okolia                           | 0 °C...60 °C                                                   |
| Max. ťahovací moment                     | 16.2 ft lbf                                                    |
| Hmotnosť výrobku                         | 1.91 oz                                                        |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran 3/4                                          |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit 3/8 NPT                                         |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 1/2 "                         |
| Teplota okolia vo °F                     | 32 °F...140 °F                                                 |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | sivá                                                           |
| Pokyny k materiálú                       | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál telesa                          | Mosadz, poniklovaná<br>PBT                                     |
| Materiál tesnenia závitú                 | PTFE                                                           |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                            |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                            |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                              |