

# Nástrčná L-prípojka QBLV-10-32-UNF-1/4-U

Číslo dielu: 564730

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                       |
| Menovitá šírka                           | 0.059 in                                                       |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | Tesniaci krúžok                                                |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                      |
| Tvar                                     | Tvar L                                                         |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                             |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                      |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                             |
| Teplota okolia                           | 0 °C...60 °C                                                   |
| Max. uťahovací moment                    | 1.11 ft lbf                                                    |
| Hmotnosť výrobku                         | 0.307 oz                                                       |
| Spôsob upevnenia                         | Dutá skrutka s vonkajším šesťhranom                            |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit 10-32 UNF-2A                                    |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"                          |
| Teplota okolia vo °F                     | 32 °F...140 °F                                                 |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | sivá                                                           |
| Pokyny k materiálú                       | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál telesa                          | Mosadz, poniklovaná<br>PBT                                     |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                            |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                            |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                              |