

# Zaslepovacia zátka QBC-1/2H-U

Číslo dielu: 564789

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                       |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                      |
| Tvar                                     | Zaslepovacia zátka                                             |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                             |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]                   |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu   | Možnosť prevádzky s mazaním                                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                      |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                             |
| Teplota okolia                           | 0 °C...60 °C                                                   |
| Hmotnosť výrobku                         | 0.106 oz                                                       |
| Pneumatický prípoj 1                     | Nástrčné púzdro s priemerom 1/2"                               |
| Teplota okolia vo °F                     | 32 °F...140 °F                                                 |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                 |