

Odľučovač vody MS6N-LWS

Číslo dielu: 564898

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické plnoautomatické, elektricky ovládané manuálne, tlačidlom
Konštrukcia	Odstredivý odľučovač vody
Max. množstvo kondenzátu	38 ml
Ochrana nádobiek	zabudovaný ako kovová nádoba
Stupeň odľučovania kondenzátu	99 s
Prevádzkový tlak	0.8 bar...16 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	2400 l/min...3800 l/min
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál priezoru	PA