

# Prípojovacie vedenie NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

Číslo dielu: 565290

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spôsob upevnenia                        | 4-40UNC                                    |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                  |
| Hmotnosť výrobku                        | 737 g                                      |
| Elektrický prípoj                       | 44-pin<br>Zásuvka<br>Sub-D                 |
| Rozsah prevádzkového napätia DC         | 30 V                                       |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C         | 0.86 A                                     |
| Dĺžka kábla                             | 5 m                                        |
| Vlastnosť vedenia                       | pre statické aplikácie                     |
| Min. polomer ohybu kábla                | 95 s                                       |
| Priemer kábla                           | 9.6 s                                      |
| Prípustná odchýlka priemeru kábla       | ± 0,5 mm                                   |
| Štruktúra kábla                         | 40 x 0,14 mm <sup>2</sup>                  |
| Druh krytia                             | IP65<br>IP67<br>v zmontovanom stave        |
| Teplota okolia                          | -5 °C...60 °C                              |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa smernice EÚ RoHS                     |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS                    |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                             |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                             |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla                   | PVC                                        |
| Materiál telesa                         | PBT                                        |
| Materiál nástrčných kontaktov           | Bronz<br>pozlátený                         |