

Fúkacia tryska LPZ-RB-150-B

Číslo dielu: 565316

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Pneumatický prípoj	Vonkajší závit M12x1,25
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz poniklované