

Nástrčný prípoj CRQS-3/8-3/8-U

Číslo dielu: 565323

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	0.315 in
Hĺbka zasunutia hadice	18.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	1
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	0.917 oz
Použiteľné vedenia	PFAN
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran 45/64
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit 3/8 NPTF
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"
Teplota okolia vo °F	-4 °F...302 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	striebro
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál uvoľňovacieho krúžku	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnenia hadice	FPM
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ