

# Nástrčná L-prípojka CRQSL-1/4-5/16-U

Číslo dielu: 565329

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                            |
| Menovitá šírka                           | 0.236 in                                                            |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                           |
| Tvar                                     | Tvar L                                                              |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                                   |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                             |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                                  |
| Vhodnosť pre potravinárstvo              | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                           |
| Teplota okolia                           | -20 °C...150 °C                                                     |
| Max. uťahovací moment                    | 11.8 ft lbf                                                         |
| Hmotnosť výrobku                         | 0.967 oz                                                            |
| Použiteľné vedenia                       | PFAN                                                                |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran 35/64                                             |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit 1/4 NPTF                                             |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 5/16"                              |
| Teplota okolia vo °F                     | -4 °F...302 °F                                                      |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál telesa                          | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |
| Materiál tesnenia hadice                 | FPM                                                                 |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |