

# Nástrčné T-spojenie CRQST-1/2T-U

Číslo dielu: 565354

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                            |
| Menovitá šírka                           | 0.433 in                                                            |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                           |
| Tvar                                     | Tvar T                                                              |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                                   |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                             |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                                  |
| Vhodnosť pre potravinárstvo              | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                           |
| Teplota okolia                           | -20 °C...150 °C                                                     |
| Hmotnosť výrobku                         | 2.47 oz                                                             |
| Použiteľné vedenia                       | PFAN                                                                |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 1/2"                               |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 1/2"                               |
| Teplota okolia vo °F                     | -4 °F...302 °F                                                      |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál telesa                          | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |
| Materiál tesnenia hadice                 | FPM                                                                 |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |