

Prípojovací blok CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Číslo dielu: 565705

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreženia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Spôsob upevnenia	na blok zreženia CPX-M-GE..
Hmotnosť výrobku	120 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX)
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK proti výbuchom
Ochrana proti výbuchu	Zóna 0 (IEC-EX) Zóna 20 (IEC-EX) Zóna 22 [20] (UKEX) Zóna 2[0] (UKEX)
Kategória ATEX pre plyn	II (1) G
Kategória ATEX prach	II (1) D
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	[Ex ia Ga] IIC
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	[Ex ia Da] IIIC
Ex-teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Orgán, ktorý vydáva certifikát	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosílený PA
Elektrický prípoj	4-pin 4x zásuvka Kódovanie A M12x1 okrúhly konektor

Charakteristický znak	Hodnota
Počet vstupov	8