

Zástrčka NECU-L3G8-C2

Číslo dielu: 565710

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trvanlivosť pripojenia	100
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	56 g
Elektrický prípoj	8-pin Skrutkovacia svorkovnica Priama zástrčka
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	12 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Prierez prípoja	0.2 mm²...2.5 mm²
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi pocínovaný